

テトラバリューアクションパワーフィルター VAX-30

取扱説明書(保証書付)



淡水・海水両用
適合水槽40cm以下

- このたびは、テトラバリューアクションパワーフィルターをお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
- 正しく安全にお使いいただくために、使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、十分に理解してからご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください、必要な時お読みください。

安全にお使いいただくために

- 誤った使用方法、管理不十分等による事故、または魚・水草などの生体の病気、死亡、枯死等について、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- なお本品は品質向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。


警告

- 水中に手を入れる時には前もって電源を切ってください。また、濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。
- AC100V電源のみお使いください。また変圧器などをご使用しないでください。
- 異常が発生した場合は直ちに電源を切ってください。また、メンテナンス、移動などの場合には前もって電源を切ってください。
- パソコンやテレビなどの家電製品の近くに水槽やフィルターなどを設置しないでください。
- 差しプラグの埃や汚れを放置せず、コンセントから抜いて除去してください。安全のため定期的に除去してください。
- コンセントからプラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。手でプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 電源コードは、挿んだり抜いたりしたまま使わないでください。また、スイッチの取り付けなどの改造をしないでください。
- プラグやコンセントに水がかからないようにしてください。また、プラグ近くのコード部に水切りのたみをつけてください。
- 定格オーバー、漏電や水漏れ感電事故などを防ぐため、タコ足配線や延長コードのご使用は避けてください。
- 子供があいたすらなどしないよう十分にご注意ください。
- 引火性のもの(ガソリン、シンナーなど)の近くで使わないでください。

注意

- 梱包などについては万全を期しておりますが、購入後は早めに破損や部品不足などがないかご確認願います。
- 運転前に接続が正しいかどうか再確認し、運転後は水漏れや運転異常がないかどうか少なくとも一時間は監視してください。
- 日本国限定、屋内仕様、観賞魚水槽専用ですので、それ以外に使用しないでください。
- 強度のしっかりした水平などごろに設置してください。本体を横にしたり物を乗せたりさせたりしないでください。
- 電源コードやコイルは防水上、修理交換できない構造になっていますので大切に取り扱ってください。
- 本品には弊社純正部品をご使用ください。また部品の詰めすぎは流量を低下させますのでご注意ください。
- 本体同士の連結や複数の水槽間での連結循環、断続運転やタイマー運転等はしないでください。
- 各部の定期清掃や、パッキンなどの消耗品を定期的に交換することによって、故障を減らしモーターの寿命を延ばすことができます。
- 万一の故障や事故に備え、エアーポンプによる通気や補助フィルターの併用を行ってください。
- 稚魚・小魚や袁弱魚はストレーナーに吸引されることがありますので十分に注意してください。
- ストレーナーは必ずセットしてご使用ください。セットしないで使用すると異物吸い込みにより停止、故障の原因となります。
- 本体を洗浄する時、せっけん、洗剤を使用しないでください。
- ストレーナーの網目より小さな魚や砂は、フィルターに吸い込まれることがありますのでご注意ください。
- 正しい電源電圧周波数で使用してください。
- 目づまりや汚れによる流量低下は故障の原因となりますので、ストレーナースポンジやストレーナー部、モーター部やインペラ部、吸排水パイプ部は状況を見ながら定期的に掃除してください。
- 水槽の水位に注意してください。モーターを空回転させますと、故障の原因となります。
- 器具を本来の目的以外に使用しないでください。推奨されている製品もしくは当社製の付属品以外のものを接続すると、危険な状態になる場合があります。
- 0度以下の条件にさらされる可能性のある場所に器具を設置したり、保管したりしないでください。
- 作動前に、水槽にセット器具がきちんと設置されているか、水漏れがないか確認してください。
- コードは、つまづいたり、引っ張られたりするこかないように取り付けセットに注意してください。
- 酸素消費量の多い飼育状況では、エアーポンプを併用してください。
- 魚病薬等を使用する際は、AXカーボンSを取り除いてください。AXカーボンSが薬効成分を吸着してしまいます。
- ホースは必ずAX-45 Plus専用ホースをご使用ください。

各部の名称



3

製品仕様

品名	テトラバリューアクションパワーフィルター VAX-30
モーター流量(50/60Hz)	約230/288L/時
適合水槽	40cm以下
ろ過槽容積	約1ℓ
定格周波数(Hz)	50/60Hz共通
定格消費電力(50/60Hz)	2.5W
使用電源	AC100V

4

設置できる場所

下の図を参考に設置する場所を決めてください。
※必ずモーター部の「最低水位」線より水面が上にくる様に、モーター部を水槽内に付属のキスゴムでしっかりと固定します。



交換部材・オプション・アクセサリー・交換パーツ

交換部材

AXカーボンS/AXウールS(各1枚)

品番: 78223

AXウールS
細かな汚れを
目の細かい素
材で物理的に
ろ過します。

AXカーボンS
にごり、黄ばみ、
悪臭を吸着しま
す。

品番: 78221

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222

目の荒いスポ
ンジ表面にろ過バ
クテリアを繁殖さ
せ汚れを分
解、ゴミなども
物理的にろ
過します。

品番: 78222

通気性多孔質のバイ
オグラスリングに繁
殖したろ過バクテリ
アにより有害なアン
モニア、亜硝酸を強
力に分解して、安全な
水にします。

品番: 78222

AXブラックスポンジS
(2枚)

品番: 78222